



Przewody bez wtyków

Cable/100m/PPU/5x0,34qmm/SF

No scale drawing available

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-30...80
Temperatura w czasie pracy	[°C]	-5...80

Dane mechaniczne

Waga	[g]	5092,2
------	-----	--------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 100 m, PUR, czarny, Ø 6 mm; wysoka elastyczność; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm), PVCPrzewód: 100 m, PUR / PVC, czarny, Ø 6 mm; wysoka elastyczność; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm), PVC