




Przewód z gniazdem

ADOAH040MSN0002A04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny





Aplikacja	
Aplikacja	Strefa Ex 1
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	< 15 DC
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Ochrona	IP 67
Dane mechaniczne	
Wymiary [mm]	27 x 15 x 39
Materiał	TPU
Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany
Uwagi	
Uwagi	W przypadku zastosowania gniazd w strefach zagrożonych wybuchem (ATEX) istnieją specjalne wymagania dotyczące okablowania. Wymogi obowiązujących przepisów instalacyjnych muszą być bezwzględnie przestrzegane przez użytkownika na własną odpowiedzialność.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

**Przewód z gniazdem**

ADOAH040MSN0002A04

Połączenie elektrycznePrzewód: 2 m, PUR / PVC, niebieski, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Połączenie elektryczne - Gniazdo**

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: miedź, niklowany

**Podłączenie**

BN = Kolory żył :
GY = brązowy
WH = szary
 biały