


Rozgałęźnik T

Y-splitter/STM12/2xUS



Aplikacja

Wykonanie

do czujników ciśnienia PNI

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	3
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	3

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 68

Dane mechaniczne

Waga	[g]	38
Materiał		PUR

Uwagi

Uwagi	orientacja konektory A/B vertikal. (do czujników pionowych)
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Rozgałęźnik T

Y-splitter/STM12/2xUS

Połączenie elektryczne

Podłączenie

