


E11714



Gniazdo do zarobienia

SDOAH050MSSFKPG



Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; styki połączone
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 125 AC/DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4; (...40 °C)
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...100
Ochrona		IP 68
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	30,9
Wymiary	[mm]	35 x 20 x 30
Materiał		PA
Odlewany materiał obudowy		PA
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

E11714



Gniazdo do zarobienia


SDOAH050MSSFKPG

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane



Podłączenie

