

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Artykuły alternatywne: EBC011

[illegible]

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Konstrukcja   | bezsilikonowy; styki połączone |
| Bezsilikonowy | tak                            |

|                                       |     |                   |
|---------------------------------------|-----|-------------------|
| Napięcie zasilania                    | [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Klasa ochrony                         |     | II                |
| Maks. prąd obciążenia na moduł / slot | [A] | 4                 |
| Maks. całkowity prąd obciążenia       | [A] | 10                |

|                       |      |          |
|-----------------------|------|----------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -15...80 |
| Ochrona               |      | IP 67    |



Rozdzielacze sygnałów


ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

| Dane mechaniczne           |      |               |
|----------------------------|------|---------------|
| Wymiary                    | [mm] | 28 x 60 x 152 |
| Materiał                   |      | TPU           |
| Odlewany materiał obudowy  |      | TPU           |
| Liczba portów rozdzielacza |      | 8             |
| Typ złącza                 |      | M12           |

| Uwagi              |  |        |
|--------------------|--|--------|
| Sztuk w opakowaniu |  | 1 szt. |

Połączenie elektryczne - Podłączenie

Konektor: 1 x M23; Materiał obudowy: TPU; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm



Podłączenie

|   |    |           |
|---|----|-----------|
| + | 19 | 1 (1...8) |
| - | 6  | 3 (1...8) |
| ± | 12 | 5 (1...8) |
|   | 15 | 4 (1)     |
|   | 7  | 2 (1)     |
|   | 5  | 4 (2)     |
|   | 4  | 2 (2)     |
|   | 16 | 4 (3)     |
|   | 8  | 2 (3)     |
|   | 3  | 4 (4)     |
|   | 14 | 2 (4)     |
|   | 17 | 4 (5)     |
|   | 9  | 2 (5)     |
|   | 2  | 4 (6)     |
|   | 13 | 2 (6)     |
|   | 11 | 4 (7)     |
|   | 10 | 2 (7)     |
|   | 1  | 4 (8)     |
|   | 18 | 2 (8)     |



## Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

### Połączenie elektryczne - otwór

Konektor: 8 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm

