


Przewód z gniazdem

ADOGK120MSS0015H12



Aplikacja

Konstrukcja

Bezhalogenu

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 63 AC/DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...80

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Waga

[g]

2027

Wymiary

[mm]

26 x 26 x 85

Materiał

PUR czarny

Odlewany materiał obudowy

PUR

Materiał nakrętki

mosiądz, niklowany

Moment dokręcający

[Nm]

2

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.



Przewód z gniazdem


ADOGK120MSS0015H12

Połączenie elektryczne


Przewód: 15 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M23, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BU =	brązowy
GN =	niebieski
GY =	kolor zielony
PK =	szary
RD =	różowy
WH =	kolor czerwony
YE =	biały
	kolor żółty