


E11740



Przewód z gniazdem

ADOAK120MSS0010H12



Applikacja		
Konstrukcja		Bezhalogenu
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 63 AC/DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	1390
Wymiary	[mm]	51 x 26 x 70
Materiał		PUR czarny
Odlewany materiał obudowy		PUR
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Moment dokręcający	[Nm]	2
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Przewód z gniazdem

ADOAK120MSS0010H12

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M23, kątowy; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: miedź, niklowany



Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BU =	brązowy
GN =	niebieski
GY =	kolor zielony
PK =	szary
RD =	różowy
WH =	kolor czerwony
YE =	biały
	kolor żółty