
E11745

Przewód z gniazdem

ADOAK190MSS0005H19



Aplikacja		
Konstrukcja		Bezhalogenu
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 63 AC/DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	8
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	1165
Wymiary	[mm]	51 x 26 x 70
Materiał		PUR czarny
Odlewany materiał obudowy		PUR
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Moment dokręcający	[Nm]	2
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

E11745

Przewód z gniazdem


ADOAK190MSS0005H19

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M23, kątowy; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany



E11745

Przewód z gniazdem

ADOAK190MSS0005H19

Podłączenie



	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
VT =	fiolet
WH =	biały
YE =	kolor żółty