




Gniazdo do zarobienia

SDOGH040PLSFKSK




Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	12,1
Wymiary	[mm]	16 x 16 x 51
Materiał		PA 6.6
Odlewany materiał obudowy		PA 6.6
Materiał nakrętki		PA 6.6
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne	
technologia połączenia bez obróbki przewodów: 0,14...0,34 mm²; Osłona przewodu: Ø 3,5...6 mm	

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA 6.6; Nakrętka: PA 6.6



E11841



Gniazdo do zarobienia

SDOGH040PLSFKSK

Podłączenie

