


Gniazdo do zarobienia

SDOGH040VASFKPG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EVF565

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; styki pozłacane
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4; (...40 °C)
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	26
Wymiary	[mm]	20 x 20 x 54
Materiał		PA
Odlewany materiał obudowy		PA
Materiał nakrętki		stal kwasoodporna
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Gniazdo do zarobienia


SDOGH040VASFKPG

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 4...6 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: stal kwasoodporna; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm



Podłączenie

