


Gniazdo do zabudowy

EDOGH050MSS00,7E05(M16)



1 O-ring



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 125 AC/DC
--------------------	-----	-------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
-----------------------	------	----------

Ochrona	IP 68
---------	-------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	25,1
------	-----	------

Gwint montażowy	M16
-----------------	-----

Materiał	cynk odlewany ciśnieniowo niklowany
----------	-------------------------------------

Odlewany materiał obudowy	cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany
---------------------------	--------------------------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------



Gniazdo do zabudowy

EDOGH050MSS00,7E05(M16)

Połączenie elektryczne


Przewód: 0,7 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany



Podłączenie



BK =
BN =
BU =
GN/YE =
WH =

Kolory żył :
czarny
brązowy
niebieski
zielony / żółty
biały