


Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

AVDAA031PLS0010H03



Aplikacja		
Konstrukcja	bezsilikonowy; Bezhalogenu	
Bezsilikonowy	tak	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 24 AC/DC
Zabezpieczenie nadnapięciowe		tak; (VDR)
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	5
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...80
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	491,5
Wymiary	[mm]	28,5 x 29,5 x 47
Materiał		PP; FKM
Odlewany materiał obudowy		PP / FPM
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	



Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

AVDAA031PLS0010H03

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowny; Materiał obudowy: PP / FPM



Podłączenie



BN = Kolory żył :
 BU = brązowy
 GN/YE = niebieski
 zielony / żółty