


Przewód łączeniowy

VDOAF030MSS0001I03STGH030MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja	Bezhalogenu
-------------	-------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Klasa ochrony	III

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Ochrona	IP 67

Dane mechaniczne

Materiał	TPU
Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany






Przewód łączeniowy

VDOAF030MSS0001I03STGH030MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 1 m, PUR, Bezhalogenu; irradiated; 3 x 0,34 mm²

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany

