




Przewód łączeniowy

VSTGH050MSS00,6I03VDAB031--S

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja	
Konstrukcja	Bezhalogenu
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	< 24 AC/DC
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Ochrona	IP 67
Dane mechaniczne	
Wymiary [mm]	15 x 15 x 46,5
Materiał	TPU
Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany
Akcesoria	
Dostarczane elementy	śruba powierzchnia do opisu
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.



Przewód łączeniowy

VSTGH050MSS00,6I03VDAB031--S

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Połączenie elektryczne

Przewód: 0,6 m, PUR, Bezhalogenu; irradiated; 3 x 0,5 mm²

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ B DIN, kątowny; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany

