

Adaptory montażowe do czujników pojemnościowych

MOUNTING ADAPTER M30 POM



1 O-ring 44 x 2 mm

Aplikacja

Temperatura medium	[°C]	-25...100
Krótkotrwała temperatura medium	[°C]	-25...110
Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	8

Dane mechaniczne

Waga	[g]	79,2
Wymiary	[mm]	G 1 1/4 / L = 65
Opis gwintu		G 1 1/4
Materiał		Adapter: POM; Uszczelka: EPDM
Podłączenie czujnika		połączenie gwintowane M30 x 1,5 Gwint wewnętrzny
Przyłącze procesowe		połączenie gwintowane G 1 1/4 gwint zewnętrzny

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------