


Gniazdo do zarobienia

SDOAL070PLSFKPG



Aplikacja

Konstrukcja

styki pozłacane

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...100

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Waga

[g]

43,7

Wymiary

[mm]

59 x 29 x 38,5

Materiał

PBT

Odlewany materiał obudowy

PBT

Materiał nakrętki

PA

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.



Gniazdo do zarobienia

SDOAL070PLSFKPG

Połączenie elektryczne

zaciski: ...2,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x Rd24, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT; Nakrętka: PA; Styki: pozłacane



Podłączenie

