


Przewód z gniazdem

ADOGF030ZDS0005E03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E11495

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC/DC
--------------------	-----	------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
-----------------------	------	----------

Ochrona		IP 68
---------	--	-------

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	10 x 10 x 33
---------	------	--------------

Materiał		PUR
----------	--	-----

Odlewany materiał obudowy		PUR
---------------------------	--	-----

Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo
-------------------	--	---------------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

**Przewód z gniazdem**

ADOGF030ZDS0005E03

Połączenie elektrycznePrzewód: 5 m, PVC, czarny, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)**Połączenie elektryczne - Gniazdo**

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo

**Podłączenie**

BK = Kolory żył :
BN = czarny
BU = brązowy
 niebieski