




Przewód z gniazdem

ADOAH040ZDS0005E04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 250 AC/DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...90

Ochrona IP 68

Dane mechaniczne

Materiał PUR

Odlewany materiał obudowy PUR

Materiał nakrętki cynk odlewany ciśnieniowo

Uwagi


Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PVC, czarny, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo






Przewód z gniazdem

ADOAH040ZDS0005E04

Podłączenie



BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
WH =	niebieski
	biały