


E11051



Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

AVDAC031--S0002A03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 24 AC/DC
Zabezpieczenie nadnapięciowe		tak; (VDR)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Materiał		PUR
Odlewany materiał obudowy		PUR

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
-------------	--------------	----------------------

Akcesoria

Dostarczane elementy		śruba
		powierzchnia do opisu

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

E11051



Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

AVDAC031--S0002A03

Połączenie elektryczne


Przewód: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typu C DIN, kątowny; Materiał obudowy: PUR



Podłączenie



BN =
BU =
GN/YE =

Kolory żył :
brązowy
niebieski
zielony / żółty