


Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VSTGH050MSS0003A03VDAA041--S

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja

Bezhalogenu

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 24 AC/DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...90

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Materiał

PUR

Odlewany materiał obudowy

PUR

Materiał nakrętki

mosiądz, niklowany

Akcesoria

Dostarczane elementy

śruba

powierzchnia do opisu

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.




Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VSTGH050MSS0003A03VDAA041--S

Połączenie elektryczne - Gniazdo


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Połączenie elektryczne

Przewód: 3 m, PUR / PVC, Bezhalogenu; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany

