




Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVSAC041--S0003A03STGH030MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 24 AC/DC
Zabezpieczenie nadnapięciowe		tak; (VDR)
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Dostarczane elementy		śruba
		powierzchnia do opisu
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVSAC041--S0003A03STGH030MSS

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Połączenie elektryczne

Przewód: 3 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ C przemysłowy, kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany

