

E11057




Wtyk męski

SSTA040MSSFKPG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E11505

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 125 AC / < 150 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...85

Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary [mm] 20 x 40 x 36

Materiał PA

Odlewany materiał obudowy PA

Materiał nakrętki mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

E11057



Wtyk męski

SSTA040MSSFKPG

Połączenie elektryczne

zaciski:

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Podłączenie

