


Przewód z gniazdem

ADOAG030--S0002A03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E10197

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC / < 75 DC
--------------------	-----	-------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
-----------------------	------	----------

Ochrona		IP 65
---------	--	-------

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	26 x 8 x 16
---------	------	-------------

Materiał		TPU
----------	--	-----

Odlewany materiał obudowy		TPU
---------------------------	--	-----

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------



Przewód z gniazdem

ADOAG030--S0002A03

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR / PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: Połączenie zatrzaskowe

Konektor: 1 x M8, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: Połączenie zatrzaskowe



Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BK =	brązowy
BU =	czarny
	niebieski