




Przewód łączeniowy typu Y

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja		
Konstrukcja	Bezhalogenu	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona	IP 67	
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	17 x 20,2 x 46,7
Materiał	TPU	
Odlewany materiał obudowy	TPU	
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany	
Liczba portów rozdzielacza	2	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor czerwony
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	



Przewód łączeniowy typu Y

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 1 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 2 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Podłączenie

