

E11095




Przewód z gniazdem

ADOGF030VAS0005E03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E11495

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 60 AC / < 75 DC

Klasa ochrony III

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...90

Ochrona IP 67; (gdy zakręcone)

Dane mechaniczne

Wymiary [mm] 10 x 10 x 31

Materiał TPU

Odlewany materiał obudowy TPU

Materiał nakrętki stal nierdzewna (1.4305 / 303)

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.



Przewód z gniazdem


ADOGF030VAS0005E03

Połączenie elektryczne


Przewód: 5 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4305 / 303)



Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BK =	brązowy
BU =	czarny
	niebieski