




Przewód z gniazdem

ADOGF030VAS0010E03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Klasa ochrony		III


Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67; (gdy zakręcone)

Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	10 x 10 x 31
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4305 / 303)

Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne		
Przewód: 10 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		

Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4305 / 303)		






Przewód z gniazdem

ADOGF030VAS0010E03

Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BK =	brązowy
BU =	czarny
	niebieski