




Przewód z wtykiem

ASTGH040MSS0005E04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[M]	< 250 AC / < 300 DC
--------------------	-----	---------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	15 x 15 x 42
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)
--

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany





Przewód z wtykiem

ASTGH040MSS0005E04

Podłączenie

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały