


Przewód z gniazdem

ADOAF030MSS0005X03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E11239

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Klasa ochrony		III

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Materiał	PBT; PA
Odlewany materiał obudowy	PBT / PA
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------



Przewód z gniazdem

ADOAF030MSS0005X03

Połączenie elektryczne


Przewód: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT / PA; Nakrętka: miedź, niklowany



Podłączenie



BN = Kolory żył :
BK = brązowy
BU = czarny
 niebieski