



Przewód z wtykiem

ASTGH050MSS0010H05

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja

Bezhalogenu

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...90

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary

[mm]

15 x 15 x 42

Materiał

TPU

Odlewany materiał obudowy

TPU

Materiał nakrętki

mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.



Przewód z wtykiem


ASTGH050MSS0010H05

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm



Podłączenie

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
WH =	biały
YE =	kolor żółty