


Wtyk męski

SSTGH040ZDSFKSK



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC/DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Waga	[g]	15,4
Wymiary	[mm]	18 x 18 x 55
Materiał		PA 6.6
Odlewany materiał obudowy		PA 6.6
Materiał nakrętki		cynk, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------



Wtyk męski

SSTGH040ZDSFKSK

Połączenie elektryczne

technologia połączenia bez obróbki przewodów: 0,34...0,75 mm²; Izolacja żyły: PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); Osłona przewodu: Ø 4...7,5 mm

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA 6.6; Nakrętka: cynk, niklowany



Podłączenie

