




Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVDAA041--S01,5H03STGH030MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja

Bezhalogenu

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 24 AC/DC

Zabezpieczenie nadnapięciowe

tak; (VDR)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...90

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary

[mm]

15 x 15 x 46,5

Materiał

TPU

Odlewany materiał obudowy

TPU

Materiał nakrętki

mosiądz, niklowany

Akcesoria

Dostarczane elementy

śruba

powierzchnia do opisu

Uwagi

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVDAA041--S01,5H03STGH030MSS

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Połączenie elektryczne

Przewód: 1,5 m, PUR, Bezhalogenu; 3 x 0,5 mm²

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany

