


Wtyk męski

SSTGF030ZDSFKPK

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC/DC
Klasa ochrony		III

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	13 x 13 x 44
Materiał		PA
Odlewany materiał obudowy		PA
Materiał nakrętki		ZnAl / Ni

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------



Wtyk męski

SSTGF030ZDSFKPK

Połączenie elektryczne

technologia połączenia bez obróbki przewodów: 0,14...0,34 mm²; Izolacja żyły: PVC / PETP; (Ø 1,0...1,55 mm); Osłona przewodu: Ø 4...5 mm

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: ZnAl / Ni



Podłączenie

