




Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVSAB031--S0005H03STGH030MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja

Bezhalogenu

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 24 AC/DC

Zabezpieczenie nadnapięciowe

tak; (VDR)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...90

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Materiał

TPU

Odlewany materiał obudowy

TPU

Materiał nakrętki

mosiądz, niklowany

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz

Stan wyjścia

1 x LED, kolor żółty

Akcesoria

Dostarczane elementy

śruba

powierzchnia do opisu

Uwagi

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVSAB031--S0005H03STGH030MSS

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny; 3 x 0,5 mm²

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typu B standard przemysłowy, kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany

