


Gniazdo do zabudowy

EDOGH080MSS00,5E08

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E11601

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



1 O-ring

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC / < 36 DC
--------------------	-----	-------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
-----------------------	------	----------

Ochrona	IP 67
---------	-------

Dane mechaniczne

Gwint montażowy	PG 9
-----------------	------

Materiał	mosiądz niklowany
----------	-------------------

Odlewany materiał obudowy	mosiądz, niklowany
---------------------------	--------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------



Gniazdo do zabudowy


EDOGH080MSS00,5E08

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: mosiądz, niklowany



Podłączenie

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
WH =	biały
YE =	kolor żółty