


Przewód łączeniowy typu Y

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS



Aplikacja

Konstrukcja

Bezhalogenu

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...80

Ochrona

IP 68

Dane mechaniczne

Waga

[g]

63

Materiał

PUR

Odlewany materiał obudowy

PUR

Materiał nakrętki

mosiądz, niklowany


Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - Gniazdo A


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Przewód łączeniowy typu Y

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS

Podłączenie



Połączenie elektryczne - wtyk B

Przewód: 0,15 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 6,2 mm; 2 x 0,25 mm²

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Połączenie elektryczne - wtyk C

Przewód: 0,15 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 6,2 mm; 4 x 0,25 mm²

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany

