



Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

AVDAA031--S0020A03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 24 AC/DC
Zabezpieczenie nadnapięciowe		tak; (VDR)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Materiał	PUR
Odlewany materiał obudowy	PUR

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
-------------	--------------	----------------------

Akcesoria

Dostarczane elementy	śruba
	powierzchnia do opisu

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------



Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

AVDAA031--S0020A03

Połączenie elektryczne

Przewód: 20 m, PVC, czarny, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowny; Materiał obudowy: PUR



Podłączenie



BN =
BU =
GN/YE =

Kolory żył :
brązowy
niebieski
zielony / żółty