

Przewód z gniazdem

ADOAA050MSS0005H04



Aplikacja

Konstrukcja

Bezhalogenu

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 300 AC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...90

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Waga

[g]

165,2

Materiał

TPU

Odlewany materiał obudowy

TPU

Materiał nakrętki

mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

E11248



Przewód z gniazdem

ADOAA050MSS0005H04

Połączenie elektryczne


Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x 1/2", kątowny; kodowanie: C; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Podłączenie



BK =
BN =
BU =
WH =

Kolory żył :
czarny
brązowy
niebieski
biały