




Wtyk montażowy

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[M]	< 250 AC/DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 68
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	22,6
Gwint montażowy		M20
Materiał		mosiądz niklowany
Odlewany materiał obudowy		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne	
Przewód: 0,05 m, PVC; 4 x 0,25 mm ²	

Połączenie elektryczne - wtyk	
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: mosiądz, niklowany	





Wtyk montażowy

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)

Podłączenie

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
WH =	niebieski
	biały