


Wtyk montażowy

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[M]	< 45 AC / < 70 DC
--------------------	-----	-------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
-----------------------	------	----------

Ochrona	IP 68
---------	-------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	19,6
------	-----	------

Gwint montażowy	M20
-----------------	-----

Materiał	mosiądz niklowany
----------	-------------------

Odlewany materiał obudowy	mosiądz, niklowany
---------------------------	--------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,12 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: mosiądz, niklowany





Wtyk montażowy

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)

Podłączenie

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały