




Przewód łączeniowy

VDOAH040MSS0005H04STGH040MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja	
Konstrukcja	Bezhalogenu
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	[V] < 250 AC / < 300 DC
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia	[°C] -25...80
Ochrona	IP 68
Dane mechaniczne	
Materiał	PUR
Odlewany materiał obudowy	PUR
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk	

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany






Przewód łączeniowy

VDOAH040MSS0005H04STGH040MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: miedź, niklowany

