


E12437



Przewód z wtykiem

ASTGH080MSS0005H08



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC / < 36 DC
--------------------	-----	-------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Waga	[g]	313,7
Materiał		PUR
Odlewany materiał obudowy		PUR
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------



Przewód z wtykiem


ASTGH080MSS0005H08

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR, czarny, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm



Podłączenie

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Kolory zgodne z DIN EN 60947-5-2

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GY =	szary
PK =	różowy
OG =	kolor pomarańczowy
VT =	fiolet
WH =	biały