


E12454



Tuleja montażowa z blokadą

FIXING/M30/NT/K1/COATED/END STOP



Aplikacja

Konstrukcja	przeciwadhezyjna
Wykonanie	z zatyczką końcową

Dane mechaniczne

Waga [g]	118,5
Instrukcja montażu	Czujnik należy umieścić powierzchnią aktywną z prawej strony (patrz rysunek); ze względu na materiał mosiądz może wystąpić zmniejszenie zakresu pomiarowego
Wymiary [mm]	M36 x 1,5
Opis gwintu	M36 x 1,5
Średnica wewnętrzna [mm]	30
Materiał	mosiądz przeciwadhezyjna; Nakrętki: mosiądz przeciwadhezyjna
Moment dokręcający [Nm]	7; (nakrętki zabezpieczające: 20)

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętki: 2
----------------------	-------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

diagramy i wykresy

Montaż

