




Gniazdo do zarobienia

SDOGF040MSSFKPG



Aplikacja		
Konstrukcja		styki pozłacane
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC/DC
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	11,2
Wymiary	[mm]	12 x 12 x 45
Materiał		PBT; PA
Odlewany materiał obudowy		PBT / PA
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Gniazdo do zarobienia

SDOGF040MSSFKPG

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: 0,14...0,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 3,5...5 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT / PA; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane



Podłączenie

