




Rozdzielacze typu Y

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny




Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; styki pozłacane
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC/DC
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	12
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	12; (...40 °C)
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	24,6
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo
Typ złącza		M12
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Rozdzielacze typu Y

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Połączenie elektryczne

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 2 x M12; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo; Styki: pozłacane

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo; Styki: pozłacane