




Przewód z gniazdem

ADOGD040ZDS0020H04



Aplikacja		
Konstrukcja		styki pozłacane
Wykonanie		Przewód zasilający, Kodowanie T
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 60 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	12
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	2053,5
Wymiary	[mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Materiał		PP
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Przewód z gniazdem


ADOGD040ZDS0020H04

Połączenie elektryczne


Przewód: 20 m, PUR, czarny, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: T; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane



Podłączenie



BK = Kolory żył :
BN = czarny
BU = brązowy
WH = niebieski
 biały