




Gniazdo do zarobienia

SDOGD040ZDSFKP



Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; styki pozłacane
Wykonanie		Przewód zasilający, Kodowanie T
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 60 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	12; (dla przewodu o przekroju 1,5 mm²)
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	29
Odlewany materiał obudowy		PA
Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo
Materiał uszczelnienia		NBR
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Gniazdo do zarobienia


SDOGD040ZDSFKP

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: 0,75...1,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 8...10 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: T; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo; uszczelnienie: NBR; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,4 Nm



Podłączenie

