


## Przewód z wtykiem

ASTGN040ZDS0002L04



## Aplikacja

Konstrukcja

styki połączane

Wykonanie

Kabel Ethernet, Kodowanie D

## Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

&lt; 250 AC/DC

Maks. całkowity prąd obciążenia

[A]

4

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...70

Ochrona

IP 67

## Dane mechaniczne

Waga

[g]

151,5

Wymiary

[mm]

15 x 15 x 47,3

Materiał

TPU

Odlewany materiał obudowy

TPU

Materiał nakrętki

cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany

## Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.



## Przewód z wtykiem

ASTGN040ZDS0002L04

### Połączenie elektryczne


Przewód: 2 m, PVC, kolor zielony, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: D; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony



### Podłączenie



|      |                    |
|------|--------------------|
| BU = | Kolory żył :       |
| OG = | niebieski          |
| WH = | kolor pomarańczowy |
| YE = | biały              |
|      | kolor żółty        |