


Przewód z wtykiem

ASTGN040ZDS0010L04



Aplikacja

Konstrukcja

styki połączone

Wykonanie

Kabel Ethernet, Kodowanie D

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 250 AC/DC

Maks. całkowity prąd obciążenia

[A]

4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...70

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Waga

[g]

686

Wymiary

[mm]

15 x 15 x 47,3

Materiał

TPU

Odlewany materiał obudowy

TPU

Materiał nakrętki

cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.



Przewód z wtykiem

ASTGN040ZDS0010L04

Połączenie elektryczne


Przewód: 10 m, PVC, kolor zielony, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: D; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony



Podłączenie



BU =	Kolory żył :
OG =	niebieski
WH =	kolor pomarańczowy
YE =	biały
	kolor żółty