


Złącze Ethernet RJ45

RJ45-Steckverbinder



Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-10...60
Ochrona		IP 20

Dane mechaniczne

Waga	[g]	10,4
------	-----	------

Uwagi


Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne

Złącza wypierające izolację: 0,34 mm²; Osłona przewodu: Ø 4,5...8 mm; AWG 22

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x RJ45, prosty





Złącze Ethernet RJ45

RJ45-Steckverbinder

Podłączenie

