
E12542

Osłona

Protective cap M12 V4A 4pcs.



1: O-ring

Aplikacja		
Wykonanie		Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym
Montaż		Używaj tylko z urządzeniami klasy ochrony III
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...100
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	27,3
Wymiary	[mm]	M12 x 1
Opis gwintu		M12 x 1
Materiał		zaślepki: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: EPDM
Moment dokręcający	[Nm]	0,6; (Proszę wziąć pod uwagę maksymalną wartość dla łączonych części!)
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		4 szt.